

AUP 19 - Apollo kerámia vizelde h?érzékel?vel



AUP 19 egy APOLLO automata vizelde, érintésmentes ellen?rzéssel, h?mérséklet érzékel?vel amely reagál a h?mérséklet változásokra a piszoár használata után. Ez a h?mérséklet érzékel? generál egy jelet, amelyet az elektronika elemez, majd kinyitja az elektromágneses szelepet és m?ködésbe hozza a piszoár öblít? rendszerét. 24 óra inaktivitás után a vizelde automatikusan öblít. A h?érzékel? nem reagál az elhaladó emberekre. Az öblít? rendszer könnyen szerelhet?, egyszer?en lehet csatlakoztatni a töml?ket a vizeldéhez. A termék vandálbiztos, az öblít? rendszer védve van a mechanikai sérülésekt?l. Az AUP 15 kerámia vizelde olyan helyre ajánlott ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett, kiemelked?en fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 19 egy APOLLO automata vizelde, érintésmentes ellen?rzéssel, h?mérséklet érzékel?vel amely reagál a h?mérséklet változásokra a piszoár használata után. Ez a h?mérséklet érzékel? generál egy jelet, amelyet az elektronika elemez, majd kinyitja az elektromágneses szelepet és m?ködésbe hozza a piszoár öblít? rendszerét. 24 óra inaktivitás után a vizelde automatikusan öblít. A h?érzékel? nem reagál az elhaladó emberekre. Az öblít? rendszer könnyen szerelhet?, egyszer?en lehet csatlakoztatni a töml?ket a vizeldéhez. A termék vandálbiztos, az öblít? rendszer védve van a mechanikai sérülésekt?l. Az AUP 15 kerámia vizelde olyan helyre ajánlott ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett, kiemelked?en fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia Apollo vizelde (Cersanit)
2. h?érzékel?
3. elektronika
4. elektromos mágnesszelep
5. sarokszelep sz?r?vel
6. önfelszívó szifon
7. összeköt? töml?k
8. rögzít? csavaros kupakkal - 2 db

További információk a termék?

- [AUP 19 data for projectants - \(53 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás

Víz nyomás

Kivezetés

Adjustable time of flushing

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Felhasználható energiaforrások

Súly

G 1/2"

0,1 – 1,0 MPa

d = 50 mm

1 – 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)

12 V, 50 Hz


6 VA

ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 19)

ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 19)

11,0 kg

Ábrák



A -

C -

D -

E -

water inlet G 1/2"

electricity supply 12V, 50Hz

outlet d = 50 mm

thermal sensor

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.