

AUZ 3 - szenzor vezérelt WC öblít? rendszer



AUZ 3 egy szenzor vezérelt WC öblít? rendszer . Az érzékelési terület elhagyását követ?en, az elektromágneses szelep kinyílik, és aktiválja az öblít? rendszert. A fotocella érzékel? nem reagál a WC el?tt elhaladókra, nem érzékeny a napfényre és a mesterséges világításra. Tisztításhoz kézi nyomógomb áll rendelkezésre. The AUZ 3 automatikus öblít? rendszert olyan illemhelyekre ajánljuk, ahol a magas higiéniai elvárások mellett a maximális víztakarékosság is f? szempont Amennyiben falra szeretnék szerelni, úgy a KZ 1 rögzít?konzolt ajánljuk. A KZ 1 konzolt külön kell megrendelni.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás


AUZ 3 egy szenzor vezérelt WC öblít? rendszer . Az érzékelési terület elhagyását követ?en, az elektromágneses szelep kinyílik, és aktiválja az öblít? rendszert. A fotocella érzékel? nem reagál a WC el?tt elhaladókra, nem érzékeny a napfényre és a mesterséges világításra. Tisztításhoz kézi nyomógomb áll rendelkezésre. The AUZ 3 automatikus öblít? rendszert olyan illemhelyekre ajánljuk, ahol a magas higiéniai elvárások mellett a maximális víztakarékosság is f? szempont Amennyiben falra szeretnék szerelni, úgy a KZ 1 rögzít?konzolt ajánljuk. A KZ 1 konzolt külön kell megrendelni.

Szállított termékek

1. szerelvény doboz
2. rögzít? csavarok
3. kivezet? cs?
4. rozsdamentes acél burkolat elektronika szekrény
5. elektromágneses szelep
6. rögzít? távtartó
7. fém szerelvények
8. szerelési anyagok

Alapvet? m?szaki adatok	Érzékelési tartomány	automatikus
	Víz becsatlakozás	G 3/4?
	Víz nyomás	0,1 ? 1,0 MPa
	Adjustable time of flushing	0 ? 20 mp. (alapbeállítás 5 mp.)
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Teljesítmény felvétel	6 VA
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3) ZAC 1/50 (max. 8 x AUZ 3)
	Súly	1,7 kg

Ábrák



A -	water inlet inner pipe G 3/4". G 1"	F -	filtr
C -	electricity supply Cabel CYKY 2Ax1,5	G -	water inlet into closet piped d = 34 mm as per type of closet
D -	outlet	* -	
E -	zone of scanning		

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.