

AUM 1-II.B Infraérzékel?s csaptelep 6V - 4x AA elem táplálással



AUM 1-II egy automata érzékel?s csaptelep kever?vel. Az AUM 1 csaptelep helyett, melynek gyártása megsz?nt. Azonos m?ködési elv csak a design más. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülré kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából . A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A víz h?mérsékletet könnyedén beállíthatja a kever?szelep segítségével. A felhasználó egyedi igényeinek megfelel?en. Automata szenzor vezérlés? csaptelepek (AUM 1-II) megfelelnek az uniós követelményeknek, és céljuk, hogy a felhasználók minden igényt kielégítse, az ügyfelek kényelmét szem el?tt tartva.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás AUM 1-II egy automata érzékel?s csaptelep kever?vel. Az AUM 1 csaptelep helyett, melynek gyártása megsz?nt. Azonos m?ködési elv csak a design más. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n belülré kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi. A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel? zónából . A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. A víz h?mérsékletet könnyedén beállíthatja a kever?szelep segítségével. A felhasználó egyedi igényeinek megfelel?en. Automata szenzor vezérlés? csaptelepek (AUM 1-II) megfelelnek az uniós követelményeknek, és céljuk, hogy a felhasználók minden igényt kielégítse, az ügyfelek kényelmét szem el?tt tartva.

Szállított termékek

1. mixing tap
2. photocell head
3. electronics with a holder for hanging
4. electromagnetic valve (AUM 1-II, 1.B-II ? 2 pcs)
5. corner valve with filter (AUM 1-II, 1.B-II ? 2 pcs)
6. mixing T ? part with a cap nut (AUM 1.E)
7. battery holder (AUM 1.B-II)
8. cylindrical batteries 1,5 V (AUM 1.B-II) - 4 pcs
9. connecting hoses
10. fixing strap
11. M8 screw with nut and pads
12. tube with silicon mastic

A Beüzemeléshez szükséges

1. Set-up water inlet, pipe 1/2? ? as per picture
2. Set-up outlet ? according to the siphon used
3. Set-up cable for power supply ? 12 V, 50 Hz from source of power supply ZAC (not for AUM 1.B-II)
4. Ceramics of the washbasin assembled as per picture

Alapvet? m?szaki adatokÉrzékelési tartomány

automatikus (másként távvezérl?vel lehetséges: DO)

Víz becsatlakozás

Víz nyomás

A mosdótálon szükséges nyílás átmér?je

Vízkiáramlás állítható időtartama

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Elemek működési élettartama

Súly

G 1/2"

0,2 - 0,8 MPa (AUM 1.B-II)

AA elem - 1,5 V (AUM 1.B-II) - 4 darab

min. 33 mm

0-4 s (alapbeállítás 1s)


12 V, 50 Hz (AUM 1-II, AUM 1.E-II)

ZAC 1/20 (max. 2 x AUM 1-II and 3 x AUM 1.E-II)

körülbelül 1,5 év

2,5 kg

Ábrák



Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.