

ZAS 1 - Süllyeszett zsetonos zuhanyvezérl? automatika



ZAS 1 érmével-m?ködtethet? zuhany vezérl? automatika, amely falba szerelhet?. Energiaellátásra ajánljuk ZAC 1/20 vagy ZAC 1/50 típusú tápegységet a szabvány típushoz és ZAC 1/50T típusút a külön funkciókhoz. Miután behelyezte az érmét, el?re meghatározott melegvíz mennyiség használható fel, amely irányítható START/STOP gomb segítségével. A fennmaradó melegvíz mennyiségét mutatja a LED-es kijelz? a zuhany panelon. Miután felhasználtuk a kreditünket, a melegvíz folyása leáll, de hidegvizet továbbra is tudunk használni. Az el?refizetett kreditünket több helyen is felhasználhatjuk (pl. zuhanyban és mosdóban), mivel a folyó víz mennyisége központilag van mérve. A zuhany automata ZAS 1 szabvány modellje AISI 304 típusú rozsdamentes acélból készül (1,4301). Más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

ZAS 1 érmével-m?ködtethet? zuhanyvezérl? automatika, amely falba szerelhet?. Energiaellátásra ajánljuk ZAC 1/20 vagy ZAC 1/50 típusú tápegységet a szabvány típushoz és ZAC 1/50T típusút a külön funkciókhoz. Miután behelyezte az érmét, el?re meghatározott melegvíz mennyiség használható fel, amely irányítható START/STOP gomb segítségével. A fennmaradó melegvíz mennyiségét mutatja a LED-es kijelz? a zuhany panelon. A kredit felhasználása után, a melegvíz folyása leáll, de hidegvizet továbbra is tudunk használni. Az el?refizetett kreditünket több helyen is felhasználhatjuk (pl. zuhanyban és mosdóban), mivel a folyó víz mennyisége központilag van mérve. A zuhany automata ZAS 1 szabvány modellje AISI 304 típusú rozsdamentes acélból készül (1,4301). Más anyagból is rendelhet? (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. érme autómata
2. érme vizsgáló
3. érme érzékel? autómata
4. érme gyűjt? doboz
5. zárható burkolat

A Beüzemeléshez szükséges

1. Kontrollegység elhelyezése (380 × 100 × 80) zuhanypanel beállítása (d 150 × 80)
2. Elektromos tápellátás 12 V, 50 Hz from

Alapvet? m?szaki adatok Tápegység

Teljesítmény felvétel

Érme típusa

Állítható víz mennyiség

Max érme / ingyenes

12 V, 50 Hz


6 VA

ZT 1

0,5?120 l in 0,5 l lépésenként

max. 10 érme

  br  k



V  lem  nyek

M  g senki sem nyilv  n  tott v  lem  nyt err  l a term  kr  l.